



SONDA TERM R – ZA PONOVRNO MERJENJE



Za uspešno merjenje mora biti termočlen sonde zadostno pogreznjen v talini.

a – minimalni ugrez
je še zagotovljeno učinkovito segretje termočlena

b – maksimalni ugrez
je še učinkovita zaščita proti brizganju



Termočlen: S (PtRh10/Pt) – možno uporabiti tudi tip R ali B
Razpon temperature: 600 – 1650°C
Čas pogreza: maksimalno 5 s
Število pogrezov: 4 – 7
Natančnost merjenja: 0 – 3°C ob temperaturi 1554°C
Čas čakanja med merjenjem: vsaj 15 min.
Dolžina: 250 – 600 mm